



25809

**Thermostat ambiance bi-métal chauff eau chaude avec contact à ouverture 230V**

### Caractéristiques techniques

#### Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Equipement

Type de thermostat Régulateur de température ambiante

Type de sonde Bi métal

#### Sécurité

Classe de protection (IP) IP30

#### Raccordement

Type de contacts 1NC

#### Compatibilité

Type de commande HVAC Eau chaude

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui