



25809

Termostato bimetallo parete 1 contatto normalmente chiuso 10A 230V 3 fili

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Tensione di rete 230 V

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Equipaggiamento

Tipo di termostato Termostato/regolatore di temperatura ambiente

Tipo di sonda Bimetallo

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP30

Connessione

Tipo di contatto 1NC

Compatibilità

Tipo di controllo HVAC Acqua calda

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì