



25809

Termostato Bimetallo Parete - 1 Nc 10A - 230V 50Hz - 3 Fili

Caratteristiche tecniche

Alimentazione

Tensione di rete	230 V
------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Equipaggiamento

Tipo di termostato	Termostato/regolatore di temperatura ambiente
--------------------	---

Tipo di sonda	Bimetallo
---------------	-----------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

Connessione

Tipo di contatto	1NC
------------------	-----

Compatibilità

Tipo di controllo HVAC	Acqua calda
------------------------	-------------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----