



KEM34S10R0LMF

Unibar M 400A max eindflens

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	68 mm
Breedte	167 mm
Lengte	165 mm
Afmetingen	68 x 167 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	400 A
-----------------	-------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja