



KEM34S04X4LMF

unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach links, Wahl X: 0,36...1,25m

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	360 mm
Länge	1250 mm
Abmessungen	68 x 360 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Anschluss**

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

**Ausstattung**

Art der Richtungsänderung für Schienenverteiler	Winkelkasten
---	--------------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja