



KEM39S02G1LMF



unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nedåt, stand. längd, anpassad vinkel

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	1000 A
Märkström	1000 A

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	360 mm
Bredd	360 mm
Längd	167 mm
Dimensioner	360 x 360 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Material

RAL-kod	7035
---------	------

Anslutning

Antal ledare utan jordning	5
----------------------------	---

Utrustning

Typ av r	Böj
----------	-----

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja