



KEM34S00P3LMF



unibar M, 400A, anpassningsbar längd 2,26...3,24m utan uttag

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

Dimensioner

Antal uttagsmöjligheter	0
-------------------------	---

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	400 A
Märkström	400 A

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	68 mm
Bredd	167 mm
Längd	3240 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja