



LF301M

Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A aM, 500V AC

#### Technické vlastnosti

##### Pojistka

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Charakteristika pojistek | aM        |
| Velikost pojistky        | 10.3 x 38 |

##### Elektrický proud

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Jmenovitý proud | 1 A |
|-----------------|-----|

##### Výkon

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 0,10 W |
|----------------------------------------------|--------|

##### Hlavní elektrické atributy

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 120 kA |
|----------------------------------------------------------------|--------|

##### Napětí

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Typ napájecího napětí | AC          |
| Jmenovité napětí      | 500 - 500 V |

##### Architektura

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Vypínací charakteristika | C |
|--------------------------|---|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |