



LF325M

ΦΥΣΙΓΓΙ 10,3Χ38 25Α ΒΡΑΔ.ΤΗΞΕΩΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασφάλεια

Χαρακτηριστικά ασφάλειας	aM
Μέγεθος ασφάλειας	10.3 x 38

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	25 A
------------------	------

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	1,40 W
--	--------

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Icn AC σύμφωνα με το IEC 60898-1	120 kA
--	--------

Τάση

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Ονομαστική τάση	400 - 400 V

Αρχιτεκτονική

Καμπύλη	C
---------	---

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Nai
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Nai
Συμμόρφωση RoHS	Nai