



KEB771G1

Unibar M aftakkast, grootte1, 1x RCBO B/1P+N/30mA/kl. A 16A, 2xSchuko socket

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Nominale stroom AC 50 Hz | 16 A |
| Nominale stroom          | 16 A |

##### Spanning

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 0 - 230 V |
|--------------------------------|-----------|

##### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 5 |
|--------------|---|

##### Afmetingen

|            |              |
|------------|--------------|
| Hoogte     | 146 mm       |
| Breedte    | 170 mm       |
| Lengte     | 190 mm       |
| Afmetingen | 146 x 170 mm |

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP54 |
|--------------------------------------------|------|

##### Materiaal

|          |      |
|----------|------|
| RAL-code | 7035 |
|----------|------|

##### Functionies

|              |     |
|--------------|-----|
| Faseselectie | Nee |
|--------------|-----|

##### Aansluiting

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal aders (zonder aarde) | 5 |
|-----------------------------|---|

##### Samenstelling

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| Beveiliging | Installatie-/aardlekautomaat |
|-------------|------------------------------|

##### Mechanische kenmerken

|                  |     |
|------------------|-----|
| Met sluitsysteem | Nee |
|------------------|-----|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |