



KEM39S04G6LMF

unibar M,1000A,L-Element. horizontal,90° nach links,Wahl Xu.Y: 0,36...1,25m+Winkel

Technische Eigenschaften

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	1000 A
Nennstrom	1000 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	126 mm
Breite	1250 mm
Länge	1250 mm
Abmessungen	126 x 1250 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

Ausstattung

Art der Richtungsänderung für Schienenverteiler	Winkelkasten
---	--------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja