



KEB772F1

unibar M, Abgangskasten, Baugr.2, 1x Leit.schutzschalter C/3P 32A, 1xCEE-Steckd. 5P

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	32 A
Nennstrom	32 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	0 - 400 V
---------------------------------	-----------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abmessungen

Höhe	110 mm
Breite	303 mm
Länge	320 mm
Abmessungen	110 x 303 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Funktionen

Phasenselektion	Nein
-----------------	------

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

Ausstattung

Schutz	Leitungsschutzsch./Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
--------	---

Mechanische Merkmale

Mit Arretierung	Ja
-----------------	----

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja