



KEB772F1

**Unibar M aftakkast, grootte2, 1x MCB C/3P 32A,1xCEE socket 5P**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom AC 50 Hz	32 A
Nominale stroom	32 A

**Spanning**

Nominale spanning bij AC 50 Hz	0 - 400 V
--------------------------------	-----------

**Uitvoering**

Aantal polen	5
--------------	---

**Afmetingen**

Hoogte	110 mm
Breedte	303 mm
Lengte	320 mm
Afmetingen	110 x 303 mm

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
--	------

**Materiaal**

RAL-code	7035
----------	------

**Funcies**

Faseselectie	Nee
--------------	-----

**Aansluiting**

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

**Samenstelling**

Beveiliging	Aardlekautomaat
-------------	-----------------

**Mechanische kenmerken**

Met sluitsysteem	Ja
------------------	----

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja