



KEM32S00Z1LMF

unibar M, 250A, Standardlänge 1,25m, mit 4 Abgangsstellen

Technische Eigenschaften

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Abmessungen

Anzahl der Abgangsstellen	4
---------------------------	---

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	250 A
Nennstrom	250 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	68 mm
Einbaulänge	1250 mm
Abmessungen	68 x 167 mm
Breite	167 mm
Länge	1250 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Konnektivität

Anzahl Kreise	Einzel
---------------	--------

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja