



KEB771E1

unibar M, Abgangskasten, Baugr.1, 1x Leit.schutzschalter C/4P 16A

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	16 A
Nennstrom	16 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	0 - 400 V
---------------------------------	-----------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abmessungen

Höhe	127 mm
Breite	170 mm
Länge	190 mm
Abmessungen	127 x 170 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Funktionen

Phasenselektion	Nein
-----------------	------

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

Ausstattung

Schutz	Leitungsschutzsch./Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
--------	---

mechanische Funktionen

Mit Arretierung	Nein
-----------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----