



UDKQ06E15

UD-Zuhause Bodendosenset mit bestückter Edelstahlkassette Q06 Belagstiefe 15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

| | |
|-----------------------------|------|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Nein |
| Mit Bodenbelagsaussparung | Ja |

Abmessungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Einbautiefe | 95 mm |
| Einbaubreite | 204 mm |
| Einbaulänge | 204 mm |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 200 mm |
| Tiefe der Bodenbelagsaussparung | 15 mm |

Konfiguration

| | |
|--------------------------------|-----|
| Einbaugröße (Unterflursysteme) | Q06 |
|--------------------------------|-----|

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Bodenvertiefungen | Ja |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
| Geeignet für Feuchtreinigung | Nein |

Anleitung

| | |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

Werkstoff

| | |
|-----------|--------------------|
| Werkstoff | Edelstahl Stahl |
|-----------|--------------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|---|------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 5 kN |
|---|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|-----------|
| Werkstoff Deckel | Edelstahl |
|------------------|-----------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------------------------|------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 3 kN |
|--------------------------------------|------|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|------|
| Deckelausführung | Lose |
|------------------|------|

Funktionen

| | |
|-----------------------------|------|
| Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
|-----------------------------|------|

Form

| | |
|------|----------|
| Form | Vierkant |
|------|----------|

Texte

| | |
|--------------|----------------------------|
| Kabelauslass | Mit Kabelauslass im Deckel |
|--------------|----------------------------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------------|----|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 28 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO | 3 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 3 |
| Anzahl der Gerätebecher | 2 |

Sicherheit

| | |
|-------------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |

Abbildungen | Zeichnungen

