



UDKQ06E15

tehalit.VE-EE Zestaw puszka podłó-montazowa IP30 5kN Q06 205x205 15mm stal

Właściwości techniczne

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Nie
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	95 mm
Szerokość wbudowania	204 mm
Długość wbudowania	204 mm
Długość	200 mm
Szerokość	200 mm
Grubość wgłębienia dywanu	15 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q06
---	-----

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Stal szlachetna
	Stal

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Stal szlachetna
------------------	-----------------

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Luźne
-------------	-------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Nie
---------------------------	-----

Kształt

Kształt	Kwadratowy
---------	------------

Dodatkowe informacje

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	28
Liczba gniazd SCHUKO	3

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	3
Liczba skrzynek wyjściowych	2

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30

Ilustracje | Rysunki

