



UDKQ06E15

**Caixa+Tamp Quadr. Sol/Comp. 12M Rev.15mm**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Com estrutura de proteção para pavimento | Não |
| Com ranhura para pavimento               | Sim |

**Dimensões**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Profundidade da montagem       | 95 mm  |
| Largura incorporada            | 204 mm |
| Comprimento para embutir       | 204 mm |
| Comprimento                    | 200 mm |
| Largura                        | 200 mm |
| Espessura do rebaixo do tapete | 15 mm  |

**Configuração**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Tamanho da instalação (instalações sob o piso) | Q06 |
|------------------------------------------------|-----|

**Instalação, montagem**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Adequado para montagem em soalho de cavidade | Sim |
| Adequado para instalação em betão            | Sim |
| Adequado para utilização no exterior         | Não |
| Adequado para instalação em piso elevado     | Sim |
| Adequado para limpeza húmida                 | Não |

**Instruções**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Manutenção do piso | Seco |
|--------------------|------|

**Materiais**

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Material | Aço inoxidável<br>Aço |
|----------|-----------------------|

**Condições de utilização**

|  |      |
|--|------|
|  | 5 kN |
|--|------|

**Tampa, porta**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Material da cobertura | Aço inoxidável |
|-----------------------|----------------|

**Condições de utilização**

|  |      |
|--|------|
|  | 3 kN |
|--|------|

**Tampa, porta**

|               |       |
|---------------|-------|
| Tipo de tampa | Solto |
|---------------|-------|

**Funções**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Adequado para canal de subsolo | Não |
|--------------------------------|-----|

**Forma**

|       |          |
|-------|----------|
| Forma | Quadrado |
|-------|----------|

**Texto**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Saída do cabo | Com saída de cabo na tampa |
|---------------|----------------------------|

**Conexão**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Número de entradas de condutores | 28 |
| Número de tomadas SCHUKO         | 3  |

**Equipamento**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Número de dispositivos embutidos | 3 |
| Número de caixas de saída        | 2 |

**Segurança**

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| Índice de proteção IP                          | IP20 |
| Resistência ao impactos IK                     | IK10 |
| Classe de proteção em condições não utilizadas | IP30 |

**Imagens e esquemas**

