



KEM39S00N3LMF

unibar M, 1000A, Standardlänge 3,25m ohne Abgang

Technische Eigenschaften

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Abmessungen

Anzahl der Abgangsstellen	0
---------------------------	---

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	1000 A
Nennstrom	1000 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	126 mm
Breite	167 mm
Länge	3250 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja