



KEM39S02G4LMF

unibar M, 1000A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0,36..1,25m+Winkel

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	1000 A
Nennstrom	1000 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	360 mm
Breite	360 mm
Länge	167 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja