



25615

Thermostat ambiance bi-métal chauff eau ch contact à ouvert voyant inter I-O 230V

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Equipement

Type de thermostat Thermostat

Type de sonde Bi métal

Compatibilité

Type de commande HVAC Eau chaude

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui