



KEM36S00P2LMF

unibar M, 630A, Wahllänge 1,26...2,24m ohne Abgangsstellen

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

**Abmessungen**

Anzahl der Abgangsstellen	0
---------------------------	---

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	630 A
Nennstrom	630 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	126 mm
Einbaulänge	2240 mm
Abmessungen	126 x 167 mm
Breite	167 mm
Länge	2240 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Werkstoff**

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

**Konnektivität**

Anzahl Kreise	Einzel
---------------	--------

**Anschluss**

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja