



LF540M

Industriële smeltpatroon 22x58 aM 40A

Technische karakteristieken

Zekering

Kenmerken zekering	aM
AT_FuseSize	22 x 58

Elektrische Stroom

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN	3,40 W
----------------------------------	--------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-1	80 kA
---	-------

Spanning

Type voeding	AC
Nominale spanning	690 - 690 V

Architectuur

Curve	C
-------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja