



FWU62M4

Feldverteiler UP 6-reihig, 3x26PLE+Media, IP30, SKII, Nische HxBxT:957x565x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Unterputz
Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 3

Anzahl Reihen 6

Anzahl Felder 2

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Kapazität

Anzahl Module 78

Abmessungen

Höhe 1003 mm

Breite 603 mm

Tiefe 125 mm

Einbauhöhe 952 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Abmessungen

Einbaubreite 603 mm

Einbautiefe 112 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes Klapgriff mit Vorreiber

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten 26

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 4

Werkstoff

Werkstoff Stahl

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Werkstoff

Werkstoff Montageplatte Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonat (PC)

Ausstattung

Mit Montageplatte Ja

Sicherheit

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK09

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----