



FWU62M4

FW, infälld kapsling 3x26 moduler kraft + mediafält, IP30,SKII

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------

Utrustning

Antal skenor	3
Antal rader	6
Antal sektioner i bredd	2
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	78
---------------	----

Dimensioner

Höjd	1003 mm
Bredd	603 mm
Djup	125 mm
Infällnadshöjd	952 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	603 mm
Inbyggnadsdjup	112 mm
Antal breddenheter	26

Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	4
--------------------------	---

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
--------------------------	----

Material

Materiel montageplåt	Akrylnitrilstyrenakrylat (ASA) Polykarbonat (PC)
----------------------	---

Utrustning

Har monteringsplatta	Ja
----------------------	----

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtåligghet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja