



KEM32S50Z0LMF

**unibar M, 250A, Kabelendeinspeisung mit Kabeltülle (für Mehrleiterkabel)**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	250 A
Nennstrom	250 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Architektur**

Polanzahl	5
-----------	---

**Abmessungen**

Höhe	144 mm
Breite	290 mm
Länge	563 mm
Abmessungen	144 x 290 mm

**Werkstoff**

RAL Nummer	7035
------------	------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

**Spannungsversorgung**

Einspeisestelle	Ende
-----------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja