



KEM32S50Z0LMF



unibar M, 250A, inmatningslåda med kabelgenomföring

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	250 A
Märkström	250 A

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---

Dimensioner

Höjd	144 mm
Bredd	290 mm
Längd	563 mm
Dimensioner	144 x 290 mm

Material

RAL-kod	7035
---------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
---------------------	------

Strömförsörjning

Position strömförsörjningen	Slut
-----------------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja