



KEB742N1

Unibar M aftakkast, grootte2, leeg voor vrije montage met apparaatveld

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	63 A
Nominale stroom	63 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	180 mm
Breedte	205 mm
Lengte	320 mm
Afmetingen	180 x 205 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
--	------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Functionies

Faseselectie	Nee
--------------	-----

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Mechanische kenmerken

Met sluitsysteem	Ja
------------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja