



KEM39S53Z0LMF

unibar M, 1000A,Kabelendeinsp. M. Kabelraum u. Einführungsplatte(Einleiterkabel)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	1000 A
Nennstrom	1000 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abmessungen

Höhe	200 mm
Breite	440 mm
Länge	913 mm

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja