



KEM32S03N1LMF

unibar M, 250A, Anschlussstück für Schaltgerätekombination

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	250 A
Nennstrom	250 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abmessungen

Höhe	286 mm
Breite	158 mm
Länge	121 mm
Abmessungen	286 x 158 mm

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
--------------------------------	------

Spannungsversorgung

Einspeisestelle	Ende
-----------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja