




KEM32S03N1LMF

Unibar M 250A paneelelement

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	250 A
Nominale stroom	250 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	286 mm
Breedte	158 mm
Lengte	121 mm
Afmetingen	286 x 158 mm

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Voeding

Positie voeding	Eind
-----------------	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja