



MES-THS

Thermostat Schliesser 2-polig einstellbar +0°C - 60°C NO 10A AC 250V

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja