



WNT942

IP55

## Technische karakteristieken

### Architectuur

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Bedieningselement | Enkele toets |
|-------------------|--------------|

### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Grijs       |
| RAL-kleur              | 7011        |
| Afwerking oppervlakte  | Mat         |
| Materiaal              | Kunststof   |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte  | 27 mm |

### Aansluiting

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Type connector/stekker | Bajonetsluiting |
|------------------------|-----------------|

### Connectiviteit

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

### Uitrusting

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
| Slagvastheid IK      | IK05 |

### Teksten

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| afdruk       | Met opgedrukt pijlsymbool                                                     |
| Montagewijze | Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw                                   |
| Drukknop     | Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-drukknop enkelvoudig |

### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |