



KEM38S00P3LMF

Unibar M 800A, recht 2,26...3,24m zonder aftakopeningen

Technische eigenschappen

Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

Afmetingen

Aantal aftakpunten	0
--------------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	800 A
Nominale stroom	800 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	126 mm
Inbouwlengte	3240 mm
Afmetingen	126 x 167 mm
Breedte	167 mm
Lengte	3240 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Aansluitmogelijkheden

Aantal circuits	Enkel
-----------------	-------

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja