




KEM34S60N1LMF



unibar M, 400A, T-element vertikal, 90° nedåt

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|             |     |
|-------------|-----|
| Flexibel    | Nej |
| Antal poler | 5   |

##### Elektrisk ström

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Märkström AC 50 Hz | 400 A |
| Märkström          | 400 A |

##### Spänning

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Märkspänning vid AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|---------------------------|-------------|

##### Dimensioner

|             |              |
|-------------|--------------|
| Höjd        | 367 mm       |
| Bredd       | 184 mm       |
| Längd       | 550 mm       |
| Dimensioner | 367 x 184 mm |

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
|---------------------|------|

##### Material

|         |      |
|---------|------|
| RAL-kod | 7035 |
|---------|------|

##### Anslutning

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Antal ledare utan jordning | 5 |
|----------------------------|---|

##### Utrustning

|          |       |
|----------|-------|
| Typ av r | T-box |
|----------|-------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |