



MES-THO

Thermostat Öffner 2-polig einstellbar +0°C - 60°C NC 10A AC 250V

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue

230 - 230 V

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja