



MES-THO

Thermostat à ouverture 2P +0°C-60°C NC 10A AC 250V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 230 V

Installation, montage

Montage Rail DIN

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui