



KEM34S00P7LMF

unibar M, 400A, Standardlänge bauseitig anpassbar

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

**Abmessungen**

Anzahl der Abgangsstellen	0
---------------------------	---

**Elektrischer Strom**

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

**Spannung**

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	167 mm
Länge	1250 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja