



EER518

Bewegungsm. Highbay 360° Aufputzmontage Schließerkontakt Erfassungshöhe 8m

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360 °

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	1 Min - 1 h
----------------------------------	-------------

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5- 2000 lx
--------------------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Abmessungen

Einbautiefe	78 mm
Empfohlene Montagehöhe	6 - 9 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
--------------------------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja