




KEM34S58Z0LMF

unibar M, 400A, Mitteneinspeisung mit Einführungsplatte (für Einleiterkabel)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abmessungen

Höhe	224 mm
Breite	753 mm
Länge	1000 mm

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja