




KEM34S58Z0LMF

Unibar M 400A kabelinvoer element midden + kabelinvoerplaat (enkeladerige kabel)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	400 A
Nominale stroom	400 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	224 mm
Breedte	753 mm
Lengte	1000 mm
Afmetingen	224 x 753 mm

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
--	------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja