




KEM34S58Z0LMF



unibar M, 400A mittinmatningslåda kabelinföring från 3 håll

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	400 A
Märkström	400 A

Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

Arkitektur

Antal poler	5
-------------	---

Dimensioner

Höjd	224 mm
Bredd	753 mm
Längd	1000 mm
Dimensioner	224 x 753 mm

Material

RAL-kod	7035
---------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP54
---------------------	------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja