



KEM39S42Z4LMF

unibar M, 1000A,Z-Elem. vertikal, 90° unt+oben,X+Y:0,36m, Wahl Z: 0,26-1,25m

Technische Eigenschaften

Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	1000 A
Nennstrom	1000 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

Abmessungen

Höhe	1250 mm
Breite	167 mm
Länge	593 mm
Abmessungen	1250 x 167 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja