



KEB771K1

unibar M, Abgangskasten, Baugr.1, 1xFI-LS C/IP+N/ 30mA/ TypA 16A, 1xC EE-Steckd. 3P

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	16 A
Nennstrom	16 A

Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	0 - 230 V
---------------------------------	-----------

Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abmessungen

Höhe	163 mm
Breite	170 mm
Länge	190 mm
Abmessungen	163 x 170 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
--------------------------------	------

Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

Funktionen

Phasenselektion	Nein
-----------------	------

Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

Ausstattung

Schutz	Leitungsschutzsch./Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzsch.
--------	---

mechanische Funktionen

Mit Arretierung	Nein
-----------------	------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja