



KEB771K1

Unibar M aftakkast, grootte1, 1x RCBO C/1P+N/30mA/kl. A 16A, 1xCEE socket 3P

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	16 A
Nominale stroom	16 A

Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	0 - 230 V
--------------------------------	-----------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Afmetingen

Hoogte	163 mm
Breedte	170 mm
Lengte	190 mm
Afmetingen	163 x 170 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
--	------

Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

Functionies

Faseselectie	Nee
--------------	-----

Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

Samenstelling

Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
-------------	------------------------------

Mechanische kenmerken

Met sluitsysteem	Nee
------------------	-----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja