



KEM34S02X4LMF

unibar M, 400A, L-Element. vertikal, 90° nach unten, Wahl X: 0,36...1,25m

#### Technische Eigenschaften

##### Architektur

Flexibel	Nein
Polanzahl	5

##### Elektrischer Strom

Bemessungsstrom bei AC 50 Hz	400 A
Nennstrom	400 A

##### Spannung

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------------	-------------

##### Abmessungen

Höhe	360 mm
Breite	1250 mm
Länge	167 mm
Abmessungen	360 x 1250 mm

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

##### Werkstoff

RAL Nummer	7035
------------	------

##### Anschluss

Anzahl Leiter ohne Erde	5
-------------------------	---

##### Ausstattung

Art der Richtungsänderung für Schienenverteiler	Winkelkasten
---	--------------

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja