



KEM34S02X4LMF

Unibar M 400A L-element. verticaal 90° naar beneden, optie X 0,36...1,25m

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Flexibel	Nee
Aantal polen	5

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom AC 50 Hz	400 A
Nominale stroom	400 A

##### Spanning

Nominale spanning bij AC 50 Hz	690 - 690 V
--------------------------------	-------------

##### Afmetingen

Hoogte	360 mm
Breedte	1250 mm
Lengte	167 mm
Afmetingen	360 x 1250 mm

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

##### Materiaal

RAL-code	7035
----------	------

##### Aansluiting

Aantal aders (zonder aarde)	5
-----------------------------	---

##### Samenstelling

Type richtingverandering voor railsysteem	L-doos
---	--------

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja