



KEM34S02X4LMF



unibar M, 400A, L-Element. vertical, 90° nedåt, Option X 0,36...1,25m

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

Flexibel	Nej
Antal poler	5

##### Elektrisk ström

Märkström AC 50 Hz	400 A
Märkström	400 A

##### Spänning

Märkspänning vid AC 50 Hz	690 - 690 V
---------------------------	-------------

##### Dimensioner

Höjd	360 mm
Bredd	1250 mm
Längd	167 mm
Dimensioner	360 x 1250 mm

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
---------------------	------

##### Material

RAL-kod	7035
---------	------

##### Anslutning

Antal ledare utan jordning	5
----------------------------	---

##### Utrustning

Typ av r	Böj
----------	-----

##### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja