



25113

Thermostat d'ambiance semi-encasté avec entrée fil pilote

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V +10%/-15%

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Équipement

Type de thermostat Electronique avec entrée fil pilote

Type de sonde Electronique

Sécurité

Classe de protection (IP) IP30

Raccordement

Type de contacts 1x inverseur

Compatibilité

Type de commande HVAC chauffage électrique

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui