



49352

**Gestionnaire énergie simplifié pour chauff élec 2 zones sur 24h 230V**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	230 - 230 V
Tension assignée d'emploi Ue	207 - 253 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Fonctions**

Réserve de marche en années	0 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Non

**Equipement**

Précision de marche par jour	1 s
Avec programme d'impulsion	Non

**Réglages**

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Non
Programme annuel	Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - +45 °C
------------------------	-------------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm <sup>2</sup>

**Dimensions**

Hauteur	88 mm
Largeur	52,5 mm
Profondeur	65 mm

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----